



Eenhands-lijmtang, Spanwijdte: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860250 300
GTIN	4008158030661
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Tangconstructie van getemperd staal. Behuizing en hefboom van glasvezelversterkt polyamide. Beschermkappen van elastische kunststof voor werkstuksparend spannen. **Werkstukken met één hand** snel te fixeren dankzij de aanzethefboom. Naar keuze te bedienen van de kant van de **twecomponenten-greep** of van de rail. **Krachtig spannen** (en lossen) met trapeziumschroefdraadspindel, zoals bij normale massief stalen lijmtang. Ergonomische ontgrendeltoets om de glijdende bek gemakkelijk te kunnen verschuiven. Spandruk tot 3500 N.

Toepassing:

Universeel bruikbaar, vooral daar waar de **gebruiker slechts één hand vrij heeft voor de lijmtang**, bijvoorbeeld bij het vasthouden van balken, profielen, kabels, buizen enz. Ook handig voor werken **boven het hoofd** en voor **verende** of **meebuigende werkstukken**.

Technische beschrijving

Spanwijdte	300 mm
Uitsteeklengte	100 mm
Doorsnede van de geleiderail	19,5×9,5 mm

Maximale spankracht	3500 Nm
Producttype	Lijmtang