


**Lichte lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860200 150
GTIN	4008158004105
Artikelklasse	82C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Met kunststof beschermkap op het klemvlak.

**Norm:****DIN 5117****Technische beschrijving**

Spanwijdte	150 mm
Doorsnede van de geleiderail	15×5 mm
Uitsteeklengte	50 mm
Producttype	Lijmtang