

**Garant**
**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Weldonschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 18/2mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	212802 18/2
GTIN	4045197956026
Artikelklasse	210

**Omschrijving**
**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Rampinglengte L voor $\alpha_{\max}$	8,13 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	16 mm
Ø $D_3$	10 mm
Afkoppellengte $L_1$	30 mm
Snijkant-Ø $D_c$	18 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\min}$	28 mm
geschikte wisselplaat	XOM.060310
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\max}$	34 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	0,3 mm
Inwendige koeling	ja
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	2,82 graden

Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	80 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Ramping
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2