

Garant**GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 18/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212803 18/2
GTIN	4045197956033
Artikelklasse	210

Omschrijving**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen a_p	0,3 mm
Schacht-Ø D_s h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Afkoppellengte L_1	20 mm
Totale lengte L_{totaal}	150 mm
Inwendige koeling	ja
Aantal snijkanten Z	2
Helicoïdaal frezen Ø D_{max}	34 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	8,13 mm
geschikte wisselplaat	XOM.060310
Snijkant-Ø D_c	18 mm

Rampinghoek α_{\max}	2,82 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	15 graden
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP