

**Garant****GARANT Power Q frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, Ø D / aantal snijkanten Z: 18/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212804 18/2
GTIN	4045197956040
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

**Technische beschrijving**

Rampinglengte L voor $\alpha_{\max}$	8,13 mm
Inwendige koeling	ja
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Opnamedraad M	M8
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	18 mm
Raminghoek $\alpha_{\max}$	2,82 graden
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	34 mm
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	25 mm

Helicoïdaal frezen $a_p$	0,3 mm
$\varnothing D_1$ h6	8,5 mm
geschikte wisselplaat	XOM.060310
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	28 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Serie	Power Q
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig Type 1	219799 1