

**Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860100 800
GTIN	4008158012063
Artikelklasse	82C

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend.

Zonder beschermkap.

Norm:

DIN 5117

Technische beschrijving

Spanwijdte	800 mm
Uitsteeklengte	120 mm
Doorsnede van de geleiderail	35×11 mm
Producttype	Lijmtang

