


CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 10 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	116050 10
GTIN	4045197956521
Artikelklasse	12B

Omschrijving
Uitvoering:

HOLEX CleverDrill – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:
Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Opmerking:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 106 mm

Spaangroeflengte L_c : 121 mm

Totale lengte L: 184 mm

Schacht-Ø D_s : 10 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_s	10 mm
aanbevolen maximale boordiepte L_2	106 mm
Totale lengte L	184 mm
Norm	DIN 340

Aantal snijkanten Z	2
Nominale Ø D _c	10 mm
Spaangroeflengte L _c	121 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor