


CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 6,5 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	116050 6,5
GTIN	4045197956408
Artikelklasse	12B

Omschrijving
Uitvoering:

HOLEX CleverDrill – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:

Spaangroeflengte (zie tabel) verminderd met 1,5×nominale Ø.

Opmerking:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L₂: 87,25 mm

Spaangroeflengte L_c: 97 mm

Totale lengte L: 148 mm

Schacht-Ø D_s: 6,5 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	6,5 mm
Nominale Ø D _c	6,5 mm
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	87,25 mm
Aantal snijkanten Z	2

Norm	DIN 340
Totale lengte L	148 mm
Spaangroeflengte L _c	97 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor