

**CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 2,1 mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 116050 2,1    |
| GTIN          | 4045197956101 |
| Artikelklasse | 12B           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

**HOLEX CleverDrill** – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

**Advies:**

Maximale boordiepte:

Spaangroeflengte (zie tabel) verminderd met 1,5×nominale Ø.

**Opmerking:**

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L<sub>2</sub>: 52,85 mm

Spaangroeflengte L<sub>c</sub>: 56 mm

Totale lengte L: 85 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 2,1 mm

**Technische beschrijving**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 2,1 mm  |
| Totale lengte L          | 85 mm   |
| Tolerantie nominale Ø    | h8      |
| Norm                     | DIN 340 |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Aantal snijkanten Z                           | 2                 |
| aanbevolen maximale boordiepte L <sub>2</sub> | 52,85 mm          |
| Spaangroeflengte L <sub>c</sub>               | 56 mm             |
| Nominale Ø D <sub>c</sub>                     | 2,1 mm            |
| Tophoek                                       | 130 graden        |
| Serie                                         | HOLEX CleverDrill |
| Coating                                       | ongecoat          |
| Snijmateriaal                                 | HSS               |
| Type                                          | N                 |
| Schacht                                       | Cilinderschacht   |
| Inwendige koeling                             | nee               |
| Gekleurde ring                                | zonder            |
| Producttype                                   | Spiraalboor       |