



CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 6,8 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	116050 6,8
GTIN	4045197956415
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX CleverDrill – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Opmerking:

Geschikte NC-centreeerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 91,8 mm

Spaangroeflengte L_c : 102 mm

Totale lengte L : 156 mm

Schacht-Ø D_s : 6,8 mm

Technische beschrijving

Spaangroeflengte L_c	102 mm
Schacht-Ø D_s	6,8 mm
Nominale Ø D_c	6,8 mm
Norm	DIN 340

Aantal snijkanten Z	2
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	91,8 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Totale lengte L	156 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor