



## CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 3,2 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	116050 3,2
GTIN	4045197956217
Artikelklasse	12B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**HOLEX CleverDrill** – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

#### Advies:

#### Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

#### Opmerking:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte  $L_2$ : 64,2 mm

Spaangroeflengte  $L_c$ : 69 mm

Totale lengte L: 106 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 3,2 mm

### Technische beschrijving

Spaangroeflengte $L_c$	69 mm
Schacht-Ø $D_s$	3,2 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Totale lengte L	106 mm

Nominale $\varnothing D_c$	3,2 mm
Aantal snijkanten Z	2
Norm	DIN 340
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	64,2 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor