


CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 11 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	116050 11
GTIN	4045197956545
Artikelklasse	12B

Omschrijving
Uitvoering:

HOLEX CleverDrill – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:
Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Opmerking:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 111,5 mm

Spaangroeflengte L_c : 128 mm

Totale lengte L: 195 mm

Schacht-Ø D_s : 11 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	2
Norm	DIN 340
Spaangroeflengte L_c	128 mm
Nominale Ø D_c	11 mm

Totale lengte L	195 mm
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	111,5 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
Schacht-Ø D _s	11 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor