

**CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 2,3 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	116050 2,3
GTIN	4045197956125
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX CleverDrill – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:**Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Opmerking:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 55,6 mm

Spaangroeflengte L_c : 59 mm

Totale lengte L: 90 mm

Schacht-Ø D_s : 2,3 mm

Technische beschrijving

Spaangroeflengte L_c	59 mm
Tolerantie nominale Ø	h8
aanbevolen maximale boordiepte L_2	55,6 mm
Norm	DIN 340

Nominale Ø D _c	2,3 mm
Aantal snijkanten Z	2
Schacht-Ø D _s	2,3 mm
Totale lengte L	90 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor