

**CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 3,4 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	116050 3,4
GTIN	4045197956231
Artikelklasse	12B

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX CleverDrill – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:**Maximale boordiepte:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Opmerking:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 67,9 mm

Spaangroeflengte L_c : 73 mm

Totale lengte L: 112 mm

Schacht-Ø D_s : 3,4 mm

Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	h8
Norm	DIN 340
Schacht-Ø D_s	3,4 mm
Aantal snijkanten Z	2

Totale lengte L	112 mm
aanbevolen maximale boordiepte L ₂	67,9 mm
Spaangroeflengte L _c	73 mm
Nominale Ø D _c	3,4 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor