



CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 2,5 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	116050 2,5
GTIN	4045197956149
Artikelklasse	12B

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX CleverDrill – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Opmerking:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte L_2 : 58,3 mm

Spaangroeflengte L_c : 62 mm

Totale lengte L: 95 mm

Schacht-Ø D_s : 2,5 mm

Technische beschrijving

aanbevolen maximale boordiepte L_2	58,3 mm
Spaangroeflengte L_c	62 mm
Schacht-Ø D_s	2,5 mm
Aantal snijkanten Z	2

Norm	DIN 340
Nominale $\varnothing D_c$	2,5 mm
Tolerantie nominale \varnothing	h8
Totale lengte L	95 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor