



## CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 5,5 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	116050 5,5
GTIN	4045197956361
Artikelklasse	12B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**HOLEX CleverDrill** – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

#### Advies:

#### Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

#### Opmerking:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte  $L_2$ : 82,8 mm

Spaangroeflengte  $L_c$ : 91 mm

Totale lengte L: 139 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 5,5 mm

### Technische beschrijving

Tolerantie nominale Ø	h8
Spaangroeflengte $L_c$	91 mm
Schacht-Ø $D_s$	5,5 mm
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	82,8 mm

Nominale $\varnothing D_c$	5,5 mm
Aantal snijkanten Z	2
Totale lengte L	139 mm
Norm	DIN 340
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor