



## CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, Ø DC h8: 8 mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	116050 8
GTIN	4045197956460
Artikelklasse	12B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**HOLEX CleverDrill** – Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

#### Advies:

#### Maximale boordiepte:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

#### Opmerking:

Geschikte NC-centreeerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met **142° tophoek** voor een hogere proceszekerheid

Inwendige koeling: nee

Norm: DIN 340

Tolerantie nominale Ø: h8

Tophoek: 130 graden

Aantal snijkanten Z: 2

aanbevolen maximale boordiepte  $L_2$ : 97 mm

Spaangroeflengte  $L_c$ : 109 mm

Totale lengte L: 165 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 8 mm

### Technische beschrijving

Schacht-Ø $D_s$	8 mm
Aantal snijkanten Z	2
Spaangroeflengte $L_c$	109 mm
Norm	DIN 340

Nominale $\varnothing D_c$	8 mm
Totale lengte L	165 mm
Tolerantie nominale $\varnothing$	h8
aanbevolen maximale boordiepte $L_2$	97 mm
Tophoek	130 graden
Serie	HOLEX CleverDrill
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Type	N
Schacht	Cilinderschacht
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor