



Schuifmaat, Meetbereik: 1500 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	415195 1500
GTIN	4045197956668
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

Nonius spiegelvrij mat verchromd. Meetvlakken gehard en geslepen. **Lange meetbekken voor het meten van grote werkstukken en werkstuk-Ø.** Met vastzetschroef. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Met fijninstelling.

alle delen: gehard

Norm: DIN 862

Aflezingsomschakelaar: mm / inch

Kalibratie: A1

Aflezingsverdeling: 0,05 mm

Verdeling: 1/20 mm

Maximale afwijking: 0,18 mm

Beklenning: 200 mm

Binnenmeetbek-Ø: 30 mm

Gewicht: 5,3 kg

Technische beschrijving

Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Beklenning	200 mm
Meetbereik	0 - 1500 mm
Aflezingsverdeling	0,05 mm
Binnenmeetbek-Ø	30 mm
Kalibratie	A1
Maximale afwijking	0,18 mm

Gewicht	5,3 kg
Verdeling	1/20 mm
Norm	DIN 862
Verdeling nonius mm/inch	ja
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

Kalibratie Schuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 2000 mm	011030 2000
Merken Laseropschrift Type	018940