



Corpuslijmtang, Spanwijdte: 300mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860271 300
GTIN	4008158040813
Artikelklasse	83K

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomisch vormgegeven greep van 2-componentenkunststof, gebruiteerde rail van getrokken staal. Glasvezelversterkte kunststof behuizing, lichtlopende spindel met trapeziumschroefdraad, met zwenkbare aandrukplaat. Met ontgrendelhefboom voor snelverstelling.

Toepassing:

Enorm flexibel en zelfs bruikbaar als er zeer weinig ruimte is, voor spandruk (tot 2000N).

Technische beschrijving

Spanwijdte	300 mm
Uitsteeklengte	60 mm
Doorsnede van de geleiderail	19×6 mm
Maximale spankracht	2000 Nm
Producttype	Lijmtang

