



## Corpuslijmtang, Spanwijdte: 450mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	860271 450
GTIN	4008158040820
Artikelklasse	83K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Ergonomisch vormgegeven greep van 2-componentenkunststof, gebruieneerde rail van getrokken staal. Glasvezelversterkte kunststof behuizing, lichtlopende spindel met trapezijschroefdraad, met zwenkbare aandrukplaat. Met ontgrendelhefboom voor snelverstelling.

#### Toepassing:

Enorm flexibel en zelfs bruikbaar als er zeer weinig ruimte is, voor spandruk (tot 2000N).

### Technische beschrijving

Uitsteeklengte	60 mm
Spanwijdte	450 mm
Doorsnede van de geleiderail	19×6 mm
Maximale spankracht	2000 Nm
Producttype	Lijmtang

