



Zelfnivellerende kruislijnlaser LINO, Type: L2G



Bestelgegevens

Bestelnummer	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Artikelklasse	47C

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, ergonomische kunststof behuizing, stof- en spatwaterdicht. **Met groene laserlijnen voor optimale zichtbaarheid. Tot 400% betere zichtbaarheid dan bij een rode laserstraal.** Pulsfunctie met energiespaarmodus. **Zeer lange gebruiksduur** van maximaal 44 h dankzij Li-ion accu. De magnetische adapter kan aan elke wand met stalen elementen worden bevestigd. **Dankzij magneet willekeurig te zwenken en eenvoudig te verwijderen.** Fixeren voor schuine projecties en als transportbescherming.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief adapter, Li-ion-accu, lader, batterijhouder, richtbord en koffer.

Technische beschrijving

Nivelleerbereik	±4 graden
Breedte	60 mm

IP-klasse	IP 54
Maximale afwijking	0,2 mm/m
Statiefschroefdraad	1/4 UNC inch
Bereik	35 m
Diepte	100 mm
Laserklasse	2
Bereik met ontvanger	80 m
Gewicht	530 g
Hoogte	110 mm
Kleur van de laser	groen
Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Kruislijnlaser

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
--	------------