



## Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 200mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	860000 200
GTIN	4008158008707
Artikelklasse	83J

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Glijdende spanbek **met slipbeveiliging**, zodat de gespannen lijmtang zich niet kan loswerken. Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160. Met kunststof beschermkap op het klemvlak.

Spankracht tot 6000 N.

#### Norm:

**DIN 5117**

#### Reservedeel:

Beschermkap nr. 860115.

### Technische beschrijving

Spanwijdte	200 mm
Uitsteeklengte	100 mm

Doorsnede van de geleiderail	27×7 mm
Producttype	Lijmtang

---

## Accessoires

Vario-spanopzetstukken, paar	862950
Aandrukplaten-assortiment8-delig Drukplaat-Ø 30 mm	860115 30