

**Garant****Componenten voor verrijdbare ladenkast Duwrichting zijwand, Type: R27E****Bestelgegevens**

Bestelnummer	942948 R27E
GTIN	4045197526373
Artikelklasse	91H

**Omschrijving****Uitvoering:**

Wieldragerpaar – telkens 2 kogelgelagerde bok- en zwenkwielen (Ø 100 mm) met vergrendeling, verbonden door een traverse. **Let op de looprichting van de wielen.** Belastbaarheid 600 kg bij een gelijkmatig verdeelde last.

**T.b.v.:**

Wieldragers geschikt voor behuizingen voor gereedschapskasten van productgroep 94 (tot 08-2019) met **afmetingen 36x27 E en 54x27 E**. Om veiligheidsredenen (kantelgevaar) maximale nuttige hoogte van de behuizing van 900 mm. **Duwen vanaf de zijwand.**

**Opmerking:**

- **Lades in verrijdbare gereedschapskasten moeten van ladeblokkering worden voorzien. Hierdoor worden de lades na het sluiten automatisch vergrendeld, zodat deze niet open gaan tijdens het verrijden. Ladeblokkeringen voor lades in productgroep 94 (tot 08-2019) vindt u onder nr. 949605 in de reserveonderdelenlijst.**
- **Houd bij de belastbaarheid van de wielen (600 kg) rekening met het eigen gewicht van de kast.**
- **Let op de gewenste looprichting van de wielen.**

**Technische beschrijving**

Type	R27E
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2

Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Wiel-Ø bokwiel	100 mm
Wiel-Ø zwenkwiel	100 mm
Maximale belastbaarheid totaal	600 kg
Looprichting	Richting kastdiepte
Producttype	Greep