

**HOLEX****Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 100mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 860100 100    |
| GTIN          | 4008158004051 |
| Artikelklasse | 82C           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Met kunststof beschermkap op het klemvlak.

**Norm:****DIN 5117****Technische beschrijving**

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Spanwijdte                   | 100 mm   |
| Uitsteeklengte               | 50 mm    |
| Doorsnede van de geleiderail | 15×5 mm  |
| Producttype                  | Lijmtang |

