

**Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 1250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860100 1250
GTIN	4008158011905
Artikelklasse	82C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend.

**Zonder beschermkap.**

**Norm:**

**DIN 5117**

**Technische beschrijving**

Doorsnede van de geleiderail	35x11 mm
Uitsteeklengte	120 mm
Spanwijdte	1250 mm
Producttype	Lijmtang

