



Lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 250mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	860000 250
GTIN	4008158008769
Artikelklasse	83J

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Glijdende spanbek **met slipbeveiliging**, zodat de gespannen lijmtang zich niet kan loswerken. Beweegbare, zonder gereedschap wisselbare aandrukplaat vanaf gr. 160. Met kunststof beschermkap op het klemvlak.

Spankracht tot 6000 N.

Norm:

DIN 5117

Reservedeel:

Beschermkap nr. 860115.

Technische beschrijving

Doorsnede van de geleiderail	29×9 mm
Uitsteeklengte	120 mm

Spanwijdte	250 mm
Producttype	Lijmtang

Accessoires

Aandrukplaten-assortiment 8-delig Drukplaat-Ø 30 mm	860115 30
Vario-spanopzetstukken, paar	862950