


**Lichte lijmtang van smeedbaar gietijzer, Spanwijdte: 400mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860200 400
GTIN	4008158014555
Artikelklasse	82C

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige spanbekken van smeedbaar gietijzer; dikke, prismatische geleiderail van profielstaal, geribbeld, galvanisch verzinkt. Lichtlopende stalen spindel, gebruineerd, met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentsnelinstelling, stevig spannend. Met kunststof beschermkap op het klemvlak.

Norm:**DIN 5117****Technische beschrijving**

Doorsnede van de geleiderail	29×9 mm
Spanwijdte	400 mm
Uitsteeklengte	120 mm
Producttype	Lijmtang