



Perslucht-excenterschuurmachine, Type: 59043



Bestelgegevens

Bestelnummer	079656 59043
GTIN	616026590434
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige excenter-schuurmachines met urethaan klitsteunschijf. **Comfortabel gebruik** dankzij composiet-behuizing met laag gewicht en ergonomische vormgeving. **Robuuste, stabiele en trillingsarme persluchtaandrijving** met stalen cilinder, laag geluidsniveau.

Dynorbital-Spirit excenterschuurmachine (152 mm) voor centrale afzuiging. Voor **fijn slijpen** met 2,5 mm slag. **Geïntegreerde afzuiging** met slang en meegeleverde stofzak inclusief klitsteunschijf nr. 567872 maat 150.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Opmerking:

Klitschijven zie nr. 567775 of 567901.

Klitsteunschijf DynaMaze voor nr. 079655 en nr. 079656 gr. X61V en gr. 58436 vindt u onder nr. 567872 gr. 150.

Technische beschrijving

Type afzuiging	Geïntegr. afzuiging
Geluidsproductie	77 dB(A)
Gewicht	0,6 kg
Schuurzool-Ø	150 mm

Maximaal toerental	12000 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Maximale luchtbehoefte	396 l/min
Fabrikantnummer	Dynaorbital 152mm
Slag	2,5 mm
Producttype	Excenterschuurmachine

Accessoires

Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 320	567775 320
Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 800	567775 800
Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 240	567775 240
Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 400	567775 400
Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 180	567775 180
Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 120	567775 120
Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 40	567775 40
Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 80	567775 80
Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 600	567775 600
Schuurpapier-klitschijf (A) Perforatie 6-voudig + 1 Korrelgrootte 60	567775 60