

**rapid****Automatische slangoproller, Type: 15SCS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080070 15SCS
GTIN	2050001946843
Artikelklasse	08A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Automatische slangoproller in kunststof behuizing met flexibele PU-slang incl. **Slanggeleiding** voor wandmontage met zwenkbare montageplaat. **Incl. RAPID-SCS.**

Breedte: 465 mm

Diepte: 220 mm

Hoogte: 400 mm

Maximale werkdruk: 16 bar

Aansluiting uitgang: 3/8 bu.dr. inch

Aansluiting ingang: 3/8 bu.dr. inch

**Technische beschrijving**

bruikbare slanglengte	15 m
Maximale werkdruk	16 bar
Slang binnen-Ø	10 mm
Aansluiting uitgang	3/8 bu.dr. inch
Aansluiting ingang	3/8 bu.dr. inch
Behuizing diepte	220 mm

Behuizing breedte	465 mm
Behuizing hoogte	400 mm