

**Diepspanlijmtang, Uitsteeklengte / Spanwijdte: 250/800mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	860300 250/800
GTIN	4008158012810
Artikelklasse	83J

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogwaardige, lange spanbekken van smeedbaar gietijzer voor grote spandieptes; stabiele volprofielrail met karteling. Lichtlopende stalen spindel met trapeziumschroefdraad en vrij kantelende aandrukplaat. Momentverstelling, stevig spannend. Knevelgreep voor grote spankracht bij weinig krachtsinspanning. Spankracht tot 7000 N.

Technische beschrijving

Uitsteeklengte	250 mm
Doorsnede van de geleiderail	40×11 mm
Spanwijdte	800 mm
Gewicht	5,6 kg
Producttype	Lijmtang

