



## LED-EX zaklamp met batterijen, Type: 4AA2B



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081521 4AA2B
GTIN	032705146523
Artikelklasse	08C

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Explosieveilige zaklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.

**Hoogwaardige led-lampen** stootvast, stof- en waterdicht.

Met **led-reflectortechnologie. Led-handlamp met primair en secundair licht**, frontaal licht voor primair licht (schijnt naar voren), draaikopschakelaar voor secundair licht (schijnt op uw voeten). Geen vermindering van de bedrijfstijd wanneer beide lichtstralen tegelijkertijd worden gebruikt.

**Functie:**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief 4x batterij nr. 081557 LR6.

### Technische beschrijving

Batterijtype	Mignon, AA
IP-klasse	IP 67
Gewicht	153 g
Lichtstroom	170 lm
Kop-Ø	35 mm
ATEX-zone	zone 0
ATEX-zone	zone 20

Kleur behuizing	geel
Aantal inbegrepen batterijen	4
Brandduur	6 h
Lichtstroom stand 2	20 lm
Totale lengte	158 mm
Apparaateigenschap	Geschikt voor EX-zone
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Taschenlampe

---

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081551 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081553 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081552 LR6
Lithium-metaal batterijen Internationaal type LR6	081559 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081554 LR6