



Led-accu-werklamp, Wattage: 17 W



Bestelgegevens

Bestelnummer	081254 17
GTIN	5708997354391
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste led-werklampen met robuuste aluminium behuizing en rubberen beschermrand.

- **Zacht, schaduwarm en niet-verblindend licht met geringe warmteontwikkeling.**
- **Hoge lichtopbrengst, laag energieverbruik, lange levensduur.**
- **Goedgekeurd voor gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**

NOVA-werklampen met geïntegreerde draaggreep. Hoogrendement COB led met 5-traps dimmerfunctie, zwenkbaar.

IP-klasse: IP 67

ATEX-zone: geen

Lichtstroom: 150 - 1500 lm

CRI-waarde: 80

Aantal inbegrepen accu's: 1

Accutype: Lithium-ion

Totale lengte: 163 mm

Technische beschrijving

Kleurtemperatuur	6000 K
Accucapaciteit	5,4 A·h

Accuspanning	3,7 V
Energievoorziening	Accuvoeding
Accutype	Lithium-ion
ATEX-zone	geen
IP-klasse	IP 67
Lichtstroom	150 - 1500 lm
Aantal inbegrepen accu's	1
Totale hoogte	163 mm
Totale lengte	163 mm
Totale breedte	63 mm
CRI-waarde	80
Gewicht	710 g

Accessoires

Driepootstatief Hoogte 1,35-3 m	081252 1,35-3
---------------------------------	---------------