



Veiligheids-slangoproller, kunststof behuizing Perslucht, Ø 8 x12 mm, Type: 10S



Bestelgegevens

Bestelnummer	080072 10S
GTIN	7391390327154
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheids-slangoproller met **slanggeleiding** en gecontroleerde, krachtige intrekking. Zeer breukvaste, gesloten **kunststof behuizing** voor gebruik op plaatsen waar vuil en stof kunnen ontstaan. Compacte constructie en eenvoudige montage aan wand of plafond, met **180° zwenkbereik**. Voor een grote doorstroming geschikte **PU-slang** met hoge slijtvastheid en stalen persluchtaansluitingen.

Opmerking:

Koppeling zie nr. 080286.

Technische beschrijving

Oprolautomaat SCS	ja
Slang buiten-Ø	12 mm
Slang binnen-Ø	8 mm
Materiaal slang	Polyurethaan
Kleur behuizing	blauw
Aansluiting uitgang	1/4 inch

Maximale werkdruk	16 bar
Aansluiting ingang	1/4 inch
Kleur slang	blauw
Materiaal behuizing	kunststof
bruikbare slanglengte	10 m
Behuizing breedte	406 mm
Behuizing diepte	190 mm
Behuizing hoogte	313 mm
Geschikt voor	Perslucht
Productnaamattribuut	Ø 8 × 12 mm
Producttype	Slangoprollers

Accessoires

Veiligheidskoppeling Binnendraad Aansluit-binnendraad 3/8 inch	080286 3/8
Veiligheidskoppeling Binnendraad Aansluit-binnendraad 1/4 inch	080286 1/4
Veiligheidskoppeling Binnendraad Aansluit-binnendraad 1/2 inch	080286 1/2