



Veiligheids-slangoproller, kunststof behuizing Perslucht, Ø 11 ×16 mm, Type: 10S



Bestelgegevens

Bestelnummer	080077 10S
GTIN	7391390327383
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheids-slangoproller met **slanggeleiding** en gecontroleerde, krachtige intrekking. Zeer breukvaste, gesloten **kunststof behuizing** voor gebruik op plaatsen waar vuil en stof kunnen ontstaan. Compacte constructie en eenvoudige montage aan wand of plafond, met **180° zwenkbereik**. Voor een grote doorstroming geschikte **PU-slang** met hoge slijtvastheid en stalen persluchtaansluitingen.

Opmerking:

Koppeling zie nr. 080286.

Technische beschrijving

Maximale werkdruk	12 bar
Slang binnen-Ø	11 mm
bruikbare slanglengte	10 m
Materiaal slang	Polyurethaan
Aansluiting ingang	1/2 inch
Aansluiting uitgang	1/2 inch

Kleur behuizing	blauw
Oprolautomaat SCS	ja
Slang buiten-Ø	16 mm
Kleur slang	blauw
Materiaal behuizing	kunststof
Behuizing hoogte	409 mm
Behuizing breedte	490 mm
Behuizing diepte	190 mm
Geschikt voor	Perslucht
Productnaamattribuut	Ø 11 × 16 mm
Producttype	Slangoprollers

Accessoires

Veiligheidskoppeling Binnendraad Aansluit-binnendraad 3/8 inch	080286 3/8
Veiligheidskoppeling Binnendraad Aansluit-binnendraad 1/4 inch	080286 1/4
Veiligheidskoppeling Binnendraad Aansluit-binnendraad 1/2 inch	080286 1/2