

**Draadsnij-snelwisselhouder M3 – M12, Schacht-Ø d: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319445 20
GTIN	4045197959645
Artikelklasse	32P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Elastische lengtecompensatie, lichtlopend dankzij kogelgeleidingbus.

**Norm:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Accessoires:**

**Snelwisselinzetstukken** nr. 335420 – 335620.

**Technische beschrijving**

Kleurcode VDI-schacht	VDI 20
Schacht-Ø d <sub>1</sub>	20 mm
Afkoppellengte L	56 mm
Lengtecompensatie druk	7 mm
Lengtecompensatie trek	7 mm
Houderbuiten-Ø D	38 mm
Producttype	VDI draadsnij voeding

