

**Draadsnij-snelwisselhouder M3 – M12, Schacht-Ø d: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319445 30
GTIN	4045197959652
Artikelklasse	32P

Omschrijving**Uitvoering:**

Elastische lengtecompensatie, lichtlopend dankzij kogelgeleidingbus.

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Accessoires:

Snelwisselinzetstukken nr. 335420 – 335620.

Technische beschrijving

Schacht-Ø d ₁	30 mm
Kleurcode VDI-schacht	VDI 30
Afkoppellengte L	61,5 mm
Lengtecompensatie druk	7 mm
Lengtecompensatie trek	7 mm
Houderbuiten-Ø D	38 mm
Producttype	VDI draadsnij voeding

