

Garant**NC-centreerboor HSS-E 120° N, ongecoat, Ø DC h6: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	112103 5
GTIN	4045197959409
Artikelklasse	11A

Omschrijving**Uitvoering:**

≥Ø 6 mm met **meeneemvlak conform DIN 1835-B**.

Exact centrisch geslepen punt met een smalle dwarssnijkant – daardoor gemakkelijk aanboren en een hoge vormnauwkeurigheid van het centergat. Zeer stabiel door korte spaangroeven.

Toepassing:

Met tophoek 120° voor het ingrijpen van de hoofdsnijanten van de navolgende spiraalboor.

Opmerking:

Gebruik het toerental voor de werkelijke boor-Ø
(niet altijd voor de buiten-Ø van de boor).

Technische beschrijving

Totale lengte L	60 mm
Schacht-Ø D _s	5 mm
Schachttolerantie	h6
Nominale Ø D _c	5 mm
Schacht	DIN 1835 B met h6
Spaangroeflengte L _c	15 mm
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,04 mm/omw,
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Norm	Fabrieksnorm

Type	N
Tolerantie nominale \varnothing	h6
Tophoek	120 graden
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Centreerboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	25 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	10 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	8 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	12 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	8 m/min	M
CuZn	geschikt	80 m/min	N
Uni	geschikt		
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		