

**Draadsnij-snelwisselhouder M6 – M20, Schacht-Ø d: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319447 40
GTIN	4045197959683
Artikelklasse	32P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Elastische lengtecompensatie, lichtlopend dankzij kogelgeleidingbus.

**Norm:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Accessoires:**

**Snelwisselinzetstukken** nr. 335420 – 335620.

**Technische beschrijving**

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
Schacht-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Afkoppellengte L	86 mm
Lengtecompensatie druk	12 mm
Lengtecompensatie trek	12 mm
Houderbuiten-Ø D	54 mm
Producttype	VDI draadsnij voeding

