

**Garant****Verzinkboor 75°, ongecoat, Buiten-Ø Dc: 12,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150425 12,5
GTIN	4045197959522
Artikelklasse	11M

**Omschrijving****Uitvoering:**

De spaanruimtes zijn uit massief materiaal geslepen. Verzinkconus en omtrek zijn achtergeslepen en snijden zich vrij. Daardoor wordt bij het diepverzinken dezelfde lichte en **kerfvrije snede** verkregen als bij het afbramen of verzinken.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø	12,5 mm
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	2,8 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/omw,
Totale lengte L	54 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	75 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Getrapte verzinkboor en verzinkboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		