

**Garant****Verzinkboor 75°, ongecoat, Buiten-Ø Dc: 20mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 150425 20     |
| GTIN          | 4045197959539 |
| Artikelklasse | 11M           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

De spaanruimtes zijn uit massief materiaal geslepen. Verzinkconus en omtrek zijn achtergeslepen en snijden zich vrij. Daardoor wordt bij het diepverzinken dezelfde lichte en **kerfvrije snede** verkregen als bij het afbramen of verzinken.

**Technische beschrijving**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf   | 3,5 mm                 |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>                   | 10 mm                  |
| Voeding f in staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | 0,16 mm/omw,           |
| Totale lengte L                            | 63 mm                  |
| Aantal snijkanten Z                        | 3                      |
| Buiten-Ø                                   | 20 mm                  |
| Coating                                    | ongecoat               |
| Verzinkboorpunthoek                        | 75 graden              |
| Snijmateriaal                              | HSS                    |
| Norm                                       | Fabrieksnorm           |
| Schacht                                    | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling                          | nee                    |

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Gekleurde ring | zonder                              |
| Producttype    | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |

## Gebruikersgegevens

|                               | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium<br>(kortspanend)    | geschikt         | 33 m/min       | N        |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 28 m/min       | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 27 m/min       | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup> | beperkt geschikt | 27 m/min       | P        |
| nat maximaal                  | geschikt         |                |          |
| droog                         | beperkt geschikt |                |          |