

**Garant****Verzinkboor HSS 100°, ongecoat, Buiten-Ø DC: 16,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150023 16,5
GTIN	4045197959584
Artikelklasse	11M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Makkelijk en kerfvrij verzinken en afbramen.  
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

**Technische beschrijving**

Aantal snijkanten Z	3
Voeding f in staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/omw,
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Totale lengte L	59 mm
Buiten-Ø	16,5 mm
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	3,5 mm
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	100 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder

Producttype

Getrapte verzinkboor en verzinkboor

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	27 m/min	P
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		