

Garant**Verzinkboor HSS 100°, ongecoat, Buiten-Ø DC: 25mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 150023 25 |
| GTIN | 4045197959607 |
| Artikelklasse | 11M |

Omschrijving**Uitvoering:**

Makkelijk en kerfvrij verzinken en afbramen.
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Technische beschrijving

| | |
|--|------------------------|
| Voeding f in staal < 500 N/mm ² | 0,2 mm/omw, |
| Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf | 5 mm |
| Totale lengte L | 65 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Schacht-Ø D _s | 10 mm |
| Buiten-Ø | 25 mm |
| Coating | ongecoat |
| Verzinkboorpunthoek | 100 graden |
| Snijmateriaal | HSS |
| Norm | Fabrieksnorm |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Gekleurde ring | zonder |

Producttype

Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 70 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 33 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 28 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 27 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 27 m/min | P |
| nat minimaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |