

Garant**Verzinkboor HSS 100°, ongecoat, Buiten-Ø DC: 12,4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	150023 12,4
GTIN	4045197959577
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Makkelijk en kerfvrij verzinken en afbramen.
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,12 mm/omw,
Totale lengte L	55 mm
Schacht-Ø D _s	8 mm
Buiten-Ø	12,4 mm
Kleinste verzinkboor-Ø voor boring vanaf	3 mm
Coating	ongecoat
Verzinkboorpunthoek	100 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	Fabrieksnorm
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zonder

Producttype

Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	70 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	27 m/min	P
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		