

Klauke®**Grote perstang, Type: K06SYNCRO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	729905 K06SYNCRO
GTIN	4012078001342
Artikelklasse	76C

Omschrijving**Uitvoering:**

Sterke kop met overbrenging en ingebouwde, draaibare profielschijven. Buisarmen met kunststof handgrepen. Actieve doorsnede zichtbaar op de profielschijven.

Profielschijfverstelling door bediening met één hand. Gegarandeerd betrouwbare doorsnedetoewijzing door gesynchroniseerde profielschijfverstelling. Met ergonomische 2-componentengreep en beschermnok aan beide zijden. Verlengbare hefboomarmen.

Toepassing:

Voor niet-geïsoleerde **buiskabelschoenen** en **buisverbinders** (normale uitvoering).

Opmerking:

Niet geschikt voor perskabelschoenen volgens DIN en voor Franse CNF-kabelschoenen. Perstangen voor DIN- en Franse CNF-kabelschoenen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Gewicht	2,6 kg
totale lengte	600 - 750 mm
Voor draaddoorsnede	6 - 120 mm ²
Producttype	Krimptang