

**Garant****eco-Steekzwaard, neutraal, Steekzwaardhoogte h<sub>5</sub> / steekbreedte w: 19/2mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	273866 19/2
GTIN	4045197959799
Artikelklasse	21W

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Met eco-koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Toepassing:**

Voor diepe groeven en voor het afsteken van grote diameters.

**T.b.v.:**

Houder nr. 274093 of VDI-houder nr. 319132 – 319133.

**Reservedeel:**

Sluitbout nr. 279828 1.

**Let op:**

Montagesleutel nr. 279920 apart bestellen.

**Opmerking:**

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken. Set bestaande uit 2 zwaarden met telkens een plaatpassing.

## Technische beschrijving

Hoogte van beitelhouder h <sub>5</sub>	19 mm
Hoogte h <sub>1</sub>	15,7 mm
Steekbreedte w	2 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	40 mm
Serie	Eco
Totale lengte L	96 mm

Inzetsoort	neutraal
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard