



LED-EX zaklamp met batterijen, Type: 4AARFL



Bestelgegevens

Bestelnummer	081521 4AARFL
GTIN	032705146035
Artikelklasse	08C

Omschrijving

Uitvoering:

Explosieveilige zaklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.

Hoogwaardige led-lampen stootvast, stof- en waterdicht.

Met **led-reflectortechnologie. Led hand- en helmlamp met speciale beschermingstechnologie.** Gladde, brede middenstraal. Dankzij het gepatenteerde optische systeem is het ideaal voor het verlichten van grote werkgebieden. Corrosiebestendig. Schakelaar aan achterzijde. Eenvoudig te bevestigen aan de werk en veiligheidshelm met een helmhouder.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Kleur behuizing	geel
Batterijtype	Mignon, AA
IP-klasse	IP 67
Kop-Ø	35 mm
Aantal inbegrepen batterijen	4
ATEX-zone	Zone 0
ATEX-zone	zone 20
Brandduur	5,5 h
Lichtstroom	225 lm

Gewicht	158 g
Totale lengte	158 mm
Apparaateigenschap	Geschikt voor EX-zone
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Taschenlampe

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081552 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081554 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081553 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081551 LR6
Lithium-metaal batterijen Internationaal type LR6	081559 LR6
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR6	081561 LR6