

Weidmüller **Tweepolige spanningstester, Type: COMBIPRO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Tweepolige spanningstesters, ergonomische uitvoering, water-, slagvaste en onbreekbare kunststof behuizing, twee testers met magneethouder, ook geschikt voor bediening met één hand.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings-, polariteits- en doorgangstest in meerdere stappen.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081561 maat LR3, dikkere testpennen (opschroefbaar), isolatiebeschermkappen.

Technische beschrijving

Meetpuntverlichting	ja
Overspanningscategorie	CAT III 690 V; CAT IV 600 V

Test draaiveldrichting	ja
Kalibratie	I1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Doorgangsmeting	optisch / akoestisch
IP-klasse	IP 65
Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom	ja
Aantal inbegrepen batterijen	2
Fabrikantnummer	VT Combi Pro
Polariteitstest	ja
Weergavebereik DC	6 - 690 V
Weergavebereik AC	6 - 690 V
Weergave	Led
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	2x 081561 LR3
Producttype	Spanningstester

Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------