

Weidmüller **Tweepolige spanningstester, Type: DIGIPRO****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Artikelklasse	47A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Tweepolige spanningstesters, ergonomische uitvoering, water-, slagvaste en onbreekbare kunststof behuizing, twee testers met magneethouder, ook geschikt voor bediening met één hand. Spanningzoeker AC met meetprocedure True RMS (echte effectieve waarde). Diodetest.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Toepassing:**

Voor een professionele spannings-, polariteits- en doorgangstest in meerdere stappen.

**Norm:**

**IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401**

**Levering:**

Inclusief 2 batterijen 081561 maat LR3, dikkere testpennen (opschroefbaar), isolatiebeschermkappen.

**Technische beschrijving**

Weergave	digitaal LCD
Weergavebereik DC	1 - 1500 V

Test draaiveldrichting	ja
Weerstand	0 - 1,99 kΩ
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
IP-klasse	IP 65
Weergavebereik AC	1 - 1000 V
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom	ja
Fabrikantnummer	VT Digi Pro
Polariteitstest	ja
Kalibratie	I1
Aantal inbegrepen batterijen	2
Doorgangsmeting	optisch / akoestisch
Waardeopslagtoets	ja
Meetpuntverlichting	ja
Frequentiemeting	1 - 950 Hz
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	2× 081561 LR3
Capaciteit	0,05 - 1999 μF
Producttype	Spanningstester

## Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------