

Weidmüller **Tweepolige spanningstester, Type: MASTER****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Tweepolige spanningstesters, ergonomische uitvoering, water-, slagvaste en onbreekbare kunststof behuizing, twee testers met magneethouder, ook geschikt voor bediening met één hand.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings-, polariteits- en doorgangstest in meerdere stappen.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081561 maat LR3, dikkere testpennen (opschroefbaar), isolatiebeschermkappen.

Technische beschrijving

Kalibratie	I1
Polariteitstest	ja

Aantal inbegrepen batterijen	2
Weergave	Led
IP-klasse	IP 54
Overspanningscategorie	CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Weergavebereik AC	12 - 690 V
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081551 LR3
Weergavebereik DC	12 - 690 V
Fabrikantnummer	VT Master
Doorgangsmeting	optisch / akoestisch
Energievoorziening	Batterijvoeding
Voeding	2× 081561 LR3
Producttype	Spanningstester

Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkkS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
--	------------