



Machine-/werkpleklamp, Type: 5W



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 081321 5W |
| GTIN | 2050001945921 |
| Artikelklasse | 08C |

Omschrijving

Uitvoering:

Led-werkplaatslampen aluminium, zwart, met tuimelschakelaar. Met rubbergecoate flexibele as, met magneetvoet. Led-werkplaatslamp 5 watt met scherp te stellen uitstralhoek 15 – 75°.

Uitvoering promotietekst:

- **Uitstralhoek 15 – 75°.**

Functie:

IP63: Er is bescherming tegen spatwater, tot 60° ten opzichte van de normale bedrijfsstand. Bovendien is er bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Opmerking:

Aanvullend op de magneetvoet zijn schroefklem, wandhouder en (tafel)voet op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------|------------|
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Magneetvoet-Ø | 83 mm |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| IP-klasse | IP 63 |
| Lichtstroom | 450 lm |
| Lampen vervangbaar | nee |
| Lichtopbrengst | 5 W |
| Nominale spanning | 250 V |
| Totale hoogte | 480 mm |
| Producttype | Tafellamp / werkplekverlichting |